


Invändiga persienn



1. PRODUKTBESKRIVNING

Persiennen kan användas fristående, mellan glas eller med motor. Den kan även förses med styrvajer på sidorna för att stabilisera persiennen på t.ex. dörrar och vippfönster. Se orderbekräftelsen för specifik beskrivning av din produkt, inklusive styrning, mått, vävtyp och övriga uppgifter.

Motor:	
Bredd:	
Färg:	
Överlist:	Pulverlackerat stål
Underlist:	Pulverlackerat stål
Lamell:	Pulverlackerad aluminium
Lagerbockar och stegsnörs-rullar:	Högkvalitativt polymaterial och galvaniserat stål
Låshus:	Stål och mässing
Snäckväxel (Vändmekanism):	Polymaterial (underhållsfritt)
Tak- och kombifästen:	Förzinkat eller lackerat stål
Snören och stegsnören:	100 % polyester
Fjärrstyrning:	
Övriga uppgifter:	




2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Standardanvändning:

Hissning upp och ner sker manuellt med 1,4 mm polyestersnören som kan låsas automatiskt eller manuellt. Snörena frigörs genom att dra dem mot persiennens mitt, dra försiktigt och släpp sedan långsamt ner dem. Vinkling av lamellerna sker med hjälp av en vridstång (plexi).

Rengöring och tillsyn:

Normal dammtorkning räcker. Vid behov kan du använda en lätt fuktad trasa eller dammsuga med låg styrka. Det enklaste är att använda en mjuk borste som fästs på dammsugaren, eller att torka av lamellerna med en trasa när de är vinklade enligt bilden nedan.



För noggrann rengöring: använd milt såpvatten.

3. DRIFTTEKNISKA UPPGIFTER

Garanti och villkor

5 år vid normal användning, 2 år på slitagedelar.

Rengöringsvänlighet

Persienner kan rengöras.

Övriga uppgifter

4. TEKNISK SERVICE

Tillverkare/importör: Wallners

Adress: Rissgårdsvägen 6

Postnr. och stad: 791 77 Falun

Telefon: 010-14 14 740

E-post: info@wallners.se

Hemsida: www.wallners.se